

スマートレーサを導入された方にお聞きしました！

ネイリストさんの声



REVIA salon&school
堀内さやか 先生

私は喘息持ちなので、スマートレーサが無ければもうサロンワークはできません。スマートレーサ発売前は夜になると咳が止まらず本当に悩んでいました。ネイリストの身体を守るため、お客様への衛生面の配慮、サロンのお掃除、色々な面から考えてもスマートレーサはネイルサロンに必須設備、圧倒的ナンバーワン集塵機です。



nailsalon crea
小川智恵 先生

スマートレーサを使用することでお客様もネイリストもダストを吸い込む心配がありません。施術の際も抜群の吸引力で視界良好！ストレスフリーなマシンワークが可能です。アレルギーなど健康被害が出てからでは遅いため、お客様やスタッフ、自分自身の身体を守るために私のサロンではスマートレーサが必需品となっています！



製品仕様

名称:スマートレーサ
型式:RR-01B / 吸引風速:30m/s / 重量:9.1kg /
定格電圧:100(V) / 定格周波数:50/60(Hz) /
消費電力:625/603(W) /
騒音値:60.7dB(A)~53.7dB(A)
※条件:消音カバー 底面サイレンサ付
寸法:(W)250mm×(D)250mm×(H)350mm

構成部品:
本体・ホース・ホース固定具
交換用フィルター1枚/紙パック5枚

取扱説明書



SDG株式会社

ヘルスケアチーム
〒574-0052 大阪府大東市新田北町1番25号
Tel : 072-870-5708

スマートレーサ 🔍

\\ オンラインショップ // \\ 最新版情報 //



公式サイト



公式Instagram

高機能ネイル集塵機
スマートレーサ

@smartresa_sdg

高機能ネイル集塵機

Smartresa



この吸引力が
サロンを変える



ネイリストの皆様のご要望から誕生した 高機能ネイル集塵機「スマートレーサ」

特長
1 強力な吸引力！

特長
2 フィルター交換時
ダスト飛散が少ない！

特長
3 お手入れが簡単！

ネイルサロンを悩ませるのが、
店内に大量に発生する微細なネイルダスト。
強力な吸引力とクリーンな排気で店内をより
清潔で安心できる空間にし
快適なサロンワークをかなえます。


2重フィルターで
吸引し逃がさない！

紙パックで吸引したダストは
再び飛び散らずゴミ捨ても
カンタン。さらに工業用高性能
フィルターで微細なダスト
まで捕集します。



交換用フィルターセット
紙パック5枚/フィルター1枚

Before スマートレーサ無し



After スマートレーサ有り



作業者の手に積もる
ネイルダストも削減

ネイルサロン

スマートレーサは、ホースで手元からダストを
吸引するため、発生したダストが宙に舞い
上がることを防ぎます。肉眼では見えない小
さなダストも吸引するため、知らず知らずのう


ちにダストを
吸い込んでし
まう心配がな
く、お客様の
肌や衣服にダ
ストが積もっ
てしまうこと
ありません。



動画での
ご紹介はこちら
[https://www.youtube.com/
watch?v=kH5xGh4O_w8](https://www.youtube.com/watch?v=kH5xGh4O_w8)



フットケア 白癬菌や臭いの問題も軽減されます。



フットケアならではの、角質や白癬菌の飛散に関する
お悩みもスマートレーサが解決します。細かい粒
子を漏らさないフィルターで、吸い込んだダストや
菌が外に排気されることもございません。本体には
キャスターが付いているため、フットケア施術台ま
でも簡単に移動させることができます。



動画での
ご紹介はこちら
[https://www.youtube.com/
watch?v=KQDULc5R6uk](https://www.youtube.com/watch?v=KQDULc5R6uk)



基本セット

本体+消音カバー

※2024年5月以降消音カバーはオプション品
ではなく本体付属品になります



騒音値：60.7dB～53.7dB
※サロン環境によって音の感じ方に差が生じる
場合がございます

ホース固定 (3種) ※1種類お選びいただけます

クランプ固定具



机の幅5cmまで取付可能
です。机にしっかり固定する
為、安定性が高く、場所を
取らないのが特徴です。



ホースA 標準長さ：1m

クリップ固定具



机の幅4cmまで取付可能
です。クリップで固定する
為、取り外しが楽にでき
ます。



ホースB 標準長さ：1m

卓上スタンド



机の上に置くタイプの為、
机の幅に関係なくご使用
いただけます。

オプション品 (別売)

ワゴンパーツ



※消音カバーが必要

おそうじセット



リストバンド



フィルター
交換方法
[https://youtube.com/
shorts/U1pD04hNc9Y](https://youtube.com/shorts/U1pD04hNc9Y)



消音カバーの
取付方法
[https://www.youtube.com/
watch?v=JoyAP_Ebq_M](https://www.youtube.com/watch?v=JoyAP_Ebq_M)



ワゴンパーツの
取付方法
[https://youtube.com/
shorts/p4y4K4oawhU](https://youtube.com/shorts/p4y4K4oawhU)



▶ YouTubeチャンネルで公開中!